

Garant**Pločasto glodalo s prihvatom Širina ap 2,2 mm, Ø D / broj pločica Z: 100/8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218424 100/8
GTIN	4045197533890
Razred artikla	21P

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkovit sustav pločastog glodala s izborom drške i **cjenovno povoljnog čeličnog lista** ili drške i **preciznog temperaturno postojanog HSS lista otpornog na savijanje**.

Upotreba:

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji koristiti HSS list.

Upotreba, reklamni tekst:

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji koristiti HSS list.
Broj narudžbe: 218440 do 218444 (pogledajte glavni katalog)

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

HSS rezervni listovi mogu se naknadno naručiti.
Može se nabaviti do Ø D = 200 mm.

Tehnički opis

Ø prihvatne rupe	27 mm
Ukupna duljina L_{ukupno} za a_p 3,1 mm	52,8 mm

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XC.. 1119
maksimalna dubina reza $a_{p\text{ maks}}$	26 mm
Ukupna duljina L_{ukupno} za a_p 2,2 mm	52 mm
Vijenac $\varnothing d_1$	48 mm
Ukupna duljina L_{ukupno} za a_p 1,5 mm	51,4 mm
\varnothing reza D_c	100 mm
Osnovni držač $\varnothing d_2$	48 mm
Broj oštrica Z	8
Izvedba drške	s rupom
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo