

**Garant**

**Pločasto glodalo s prihvatom Širina ap 3,1 mm, Ø D / broj pločica Z:  
125/10mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218428 125/10
GTIN	4045197534019
Razred artikla	21P

**Opis****Izvedba:**

Visokoučinkovit sustav pločastog glodala s izborom drške i **cjenovno povoljnog čeličnog lista** ili drške i **preciznog temperaturno postojanog HSS lista otpornog na savijanje.**

**Upotreba:**

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji koristiti HSS list.

**Upotreba, reklamni tekst:**

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji poželjno je primijeniti HSS list.<br>Br: 218440 do 218444 (pogledajte glavni katalog)

**Pažnja:**

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

**Napomena:**

HSS rezervni listovi mogu se naknadno naručiti.

Može se nabaviti do Ø D = 200 mm.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$ za $a_p$ 1,5 mm	64,4 mm
--	---------

Vijenac $\varnothing d_1$	58 mm
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$ za $a_p$ 3,1 mm	65,8 mm
maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	33,5 mm
$\varnothing$ reza $D_c$	125 mm
Osnovni držač $\varnothing d_2$	58 mm
$\varnothing$ prihvatne rupe	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XC.. 1125
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$ za $a_p$ 2,2 mm	65 mm
Broj oštrica Z	10
Izvedba drške	s rupom
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo