


**Garant****SEKT 1204 AFTN, HB725, Tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214312 UNI
GTIN	4067263095286
Razred artikla	21A

**Opis****Napomena:**Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p \text{ maks.}} = 3,5 \text{ mm}$ .**Tehnički opis**

Tip	UNI
Debljina pločica	4,76 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SEKT 1204 AFTN
Vrsta	HB725
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

## List s podacima

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	450 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	280 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	260 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	240 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	45 m/min	S
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	170 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		