

## HEDI

### Viseća razvodna kutija, tip: 250AIR



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081142 250AIR
GTIN	4003644014965
Razred artikla	08B

#### Opis

##### Izvedba:

Izlazne utičnice sa samozatvarajućim poklopcima.

Kompaktna viseća razdjelna kutija s robusnim kućištem ojačanim tvrdom gumom za uštedu prostora i urednu raspodjelu napona odnosno komprimiranog zraka.

- **Jednostavno vođenje kabela s vlačnim rasterećenjem.**
- **Karika za vješanje i masivna kuka za alate.**
- **Zaštićen od prskajuće vode IPX4.**

**Pneumatski** priključci za crijeva od 2×1/4 cola, pneumatsko crijevo od 2,5 m.

##### Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s  $\varnothing < 12$  mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

IPX4: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova, ali nema zaštite od stranih tijela ili dodira.

##### Napomena:

Viseća razvodna kutija s priključkom na mrežu dostupna na upit.

#### Tehnički opis

širina	227 mm
--------	--------

Dubina	212 mm
Priključak komprimiranog zraka	1/4 col
Broj utičnica 400 V/16 A	1
Tip	250AIR
Nazivna snaga	9,5 kW
Visina	305 mm
Broj utičnica 250 V	6
Broj priključaka za komprimirani zrak	2
IP-klasa zaštite	IP X4
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta utikača, ulaz	F
Vrsta proizvoda	Razvodne kutije