

**Garant****Glodača glava za T-utore, Weldon drška, Ø D / Zeff: 25/2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218300 25/2
GTIN	4045197608079
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Glodalo za izradu T-utora s Weldon drškom i unutarnjim hlađenjem. Veliki žlijebovi za velike dubine rezanja. Antikorozivna zaštita površine.

**Upotreba:**

Za utore prema DIN 650.

**Napomena:**

Unutrašnji dovod rashladnog sredstva je poželjan radi boljeg odvođenja odvojenih čestica. GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SP.T 060304
Ø drške $D_s$ h6	16 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	82 mm
učinkovit broj oštrica $Z_{eff}$	2
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Vijenac Ø $d_1$	13 mm
Duljina izboja $L_1$	31 mm
Ø reza $D_c$	25 mm
Visina utora $a_p$	11 mm

Kut skošenih rubova	90 stupanj
Broj izmjenjivih okretnih pločica	4
Izvedba drške	Weldon drška
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodalo za utore

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219840