

**Garant****Pločasto glodalo s cilindričnom drškom Širina ap 1,5 mm, Ø D / broj pločica Z: 50/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218408 50/4
GTIN	4045197533364
Razred artikla	21P

**Opis****Izvedba:**

Visokoučinkovit sustav pločastog glodala s izborom drške i **cjenovno povoljnog čeličnog lista** ili drške i **preciznog temperaturno postojanog HSS lista otpornog na savijanje.**

**Upotreba:**

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji koristiti HSS list.

**Upotreba, reklamni tekst:**

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji poželjno je primijeniti HSS list.<br>Br.: 218440 do 218444 (pogledajte glavni katalog)

**Pažnja:**

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

**Napomena:**

Može se nabaviti do Ø D = 200 mm.

HSS rezervni listovi mogu se naknadno naručiti.

**Tehnički opis**

Ø reza D <sub>c</sub>	50 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub> za a <sub>p</sub> 1,5 mm	94,9 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub> za a <sub>p</sub> 2,2 mm	95,5 mm
Duljina vijenca L <sub>1</sub>	36 mm

Ø drške $D_s$ h6	25 mm
Vijenac Ø $d_1$	24,5 mm
maksimalna dubina reza $a_{p,max}$	12,75 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XC.. 1113
Broj oštrica Z	4
Širina $a_p$	1,5 mm
Izvedba drške	Cilindrična drška
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo