

Garant**Kopirna glodača glava, teška obrada, HB7730, Ø D h10: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	210370 10
GTIN	4045197523464
Razred artikla	21M

Tehnički opis

Duljina glave l	13 mm
Duljina rezne oštrice L ₂	7,5 mm
Oštrice Ø D	10 mm
maksimalna dubina reza a _{p maks.} u čeliku < 60 HRC	0,3 mm
Veličina prihвата	10 mm
Slobodna duljina	13 mm
Posmak f _z za glodala za kopiranje u čeliku < 60 HRC	0,04 mm
Broj oštrica Z	4
Seriya	TopCut
Vrsta	HB7730
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	H
Kut spirale	15 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno i koso

Širina zahvata ae kod glodanja	0,05×D kod kopirnih glodala
Unutarnje hlađenje	ne
odgovarajući prihvat	GARANT TopCut
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	210 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	S
GG(G)	prikladno	160 m/min	K
Ulje	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno		

Pribor

Utični adapter za momentni ključ tip 8X3	219986 8X3
Ključ za montažu tip 8X3	219987 8X3