


**Garant****Čeljust s zaticima za pozicioniranje, Za širinu čeljusti: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	362624 125
GTIN	4067263092186
Razred artikla	31S

**Opis****Izvedba:**

- Kaljeni čelik, Tenifer nitriran u plinu s obje strane (tolerancija  $\pm 0,01$  mm).
- Jednostavna montaža na stegu.
- Mehaničko utiskivanje igli.
- Aktivacija komprimiranim zrakom putem ventila.
- Bez razlike za fiksnu i mobilnu čeljust.
- Potreban tlak zraka od 5,5 bara

**Upotreba:**

Brza promjena za različite obrade.

- **Apsolutna preciznost kod izmjene.**
- **Nema više dugotrajnog rukovanja paralelnim pločicama.**

**Odgovara:**

**ALLMATIC** NC8 125, HD 125, TC, TITAN2 125.

**BULL** pneumatski 125, mehanički 125.

**KESEL** ARNO125, CNC125, NCA125.

**RÖHM** RKE125, RKE-L125, RKE-U125, RKG-L125, RKE-LV125.

**Tehnički opis**

Vrsta proizvoda	Stezna čeljust
-----------------	----------------

