


Garant**Čeljust s zaticima za pozicioniranje, Za širinu čeljusti: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	362624 160
GTIN	4067263092193
Razred artikla	31S

Opis**Izvedba:**

- Kaljeni čelik, Tenifer nitriran u plinu s obje strane (tolerancija $\pm 0,01$ mm).
- Jednostavna montaža na stegu.
- Mehaničko utiskivanje igli.
- Aktivacija komprimiranim zrakom putem ventila.
- Bez razlike za fiksnu i mobilnu čeljust.
- Potreban tlak zraka od 5,5 bara

Upotreba:

Brza promjena za različite obrade.

- **Apsolutna preciznost kod izmjene.**
- **Nema više dugotrajnog rukovanja paralelnim pločicama.**

Odgovara:

ALLMATIC NC8 160, HD 160, TC, TITAN2 160.

BULL pneumatski 160, mehanički 160.

KESEL ARNO160, CNC160, NCA160.

RÖHM RKE160, RKE-L160, RKE-U160, RKG-L160, RKE-LV160.

Tehnički opis

Vrsta proizvoda	Stezna čeljust
-----------------	----------------

