

Yale

Dizalica strojeva s hvataljkom YAM, nosivost: 5t



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086046 5
GTIN	4025092153997
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Kompaktna dizalica za strojeve, teret se može podizati krakom za podizanje ili putem same glave dizalice. Visoka stabilnost, poluga pumpe se može zakretati za 270° (osim vel. 2).

Upotreba:

Dizanje, pozicioniranje i ugradnja strojeva ili sličnih tereta, kao i za popravke i montaže.

Tehnički opis

Duljina	257 mm
min. visina postavljanja	26 mm
Širina kraka	75 mm
Visina hoda	120 mm
Težina	19 kg
Duljina kraka	57 mm
Visina	290 mm

širina	182 mm
automatski povratni hod opruge	da
maksimalna nosivost	5 t
Vrsta proizvoda	Hidraulična dizalica za strojeve