


**Garant**

**Pločasto glodalo s cilindričnom drškom Širina ap 1,5 mm, Ø D / broj pločica Z: 63/4mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218408 63/4
GTIN	4045197533371
Razred artikla	21P

**Opis****Izvedba:**

Visokoučinkovit sustav pločastog glodala s izborom drške i **cjenovno povoljnog čeličnog lista** ili drške i **preciznog temperaturno postojanog HSS lista otpornog na savijanje.**

**Upotreba:**

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji koristiti HSS list.

**Upotreba, reklamni tekst:**

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji poželjno je primijeniti HSS list.<br>Br.: 218440 do 218444 (pogledajte glavni katalog)

**Pažnja:**

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

**Napomena:**

Može se nabaviti do Ø D = 200 mm.

HSS rezervni listovi mogu se naknadno naručiti.

**Tehnički opis**

Ø drške D <sub>s</sub> h6	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XC.. 1113
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub> za a <sub>p</sub> 1,5 mm	99,9 mm
maksimalna dubina reza a <sub>p maks</sub>	15,75 mm

Ø reza $D_c$	63 mm
Duljina vijenca $L_1$	37 mm
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$ za $a_p$ 2,2 mm	100,5 mm
Vijenac Ø $d_1$	31,5 mm
Broj oštrica Z	4
Širina $a_p$	1,5 mm
Izvedba drške	Cilindrična drška
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo