

Garant**Glava torusnog glodala, HB730, Ø D h10: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	210300 25
GTIN	4045197523242
Razred artikla	21M

Opis**Napomena:** **a_p maks. – posebno obratiti pažnju! Preporuka primjene (v_c i f_z) vrijede i za a_p maks.****Tehnički opis**

Rezna glava Ø D	25 mm
Duljina rezne oštrice L_2	19 mm
maksimalna dubina reza a_p maks. u čeliku < 900 N/mm ²	1,25 mm
programirani radijus R_p	4,594 mm
Duljina glave l	32 mm
Kutni radijus	3,75 mm
Posmak f_z u čeliku < 900 N/mm ²	1,3 mm
Veličina prihвата	24 mm
Broj oštrica Z	3
Vrsta	HB730
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	N

Kut spirale	45 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 0,5×D
Strategija rezanja	HPC
Unutarnje hlađenje	ne
Izvedba drške	GARANT TopCut
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	210 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	S
GG(G)	prikladno	160 m/min	K
Ulje	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno

Pribor

Utični adapter za momentni ključ tip 21X5	219986 21X5
Ključ za montažu tip 21X5	219987 21X5