

Garant**APET 133504 FR s dijamantnom prevlakom, HB7810, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215308 ALU
GTIN	4045197601155
Razred artikla	21B

Opis**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p,max} = 6$ mm.

Kutni radijus: 0,4 mm

Posmak f_z po zubu: 0,2 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,2 mm
Tip	ALU
Kutni radijus	0,4 mm
Seriya	Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APET 133504 FR
Vrsta	HB7810
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	600 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	600 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	550 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		