

Garant
APMT 180508 ER, HB7930, tip: TI

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215253 TI
GTIN	4045197673527
Razred artikla	21A

Opis
Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\text{maks}} = 9$ mm.

Kutni radijus: 0,8 mm

Posmak f_z po zubu: 0,17 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,17 mm
Tip	TI
Kutni radijus	0,8 mm
Serijska	Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APMT 180508 ER
Vrsta	HB7930
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	40 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		