

Garant**Glodača glava 90° za izradu skošenja, HB730, Ø D ± 0,01: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	210390 12
GTIN	4045197523525
Razred artikla	21M

Tehnički opis

Duljina glave l	16 mm
Duljina rezne oštrice L ₂	8,5 mm
Oštrice Ø D	12 mm
maksimalna dubina reza ap maks. u čeliku < 900 N/mm ²	4 mm
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Veličina prihвата	12 mm
Posmak f _z u čeliku < 900 N/mm ²	0,08 mm
maksimalna dubina reza a _{p,maks} kod punih utora	6
Ukupna duljina L	30,1 mm
Broj oštrica Z	3
Serija	TopCut
Vrsta	HB730
Rezni materijal	VHM
Vrh kuta upuštača	90
Standard	Standard proizvođača

Tip	N
Smjer ispostave	horizontalno
Unutarnje hlađenje	ne
Izvedba drške	GARANT TopCut
Vrsta proizvoda	Vijčano glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	210 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	S
GG(G)	prikladno	160 m/min	K
Ulje	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Zrak	prikladno
------	-----------

Pribor

Utični adapter za momentni ključ tip 10X4	219986 10X4
---	-------------

Ključ za montažu tip 10X4	219987 10X4
---------------------------	-------------