




Sigurnosna spojka Stream-Line, crijevni priključak unutarnji Ø (nazivna širina): 8mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	080297 8
GTIN	7391390285300
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Stream-Line crijevni adapter s jednostavnim i učinkovitim crijevnim pritiskom putem navojne matice bez stezaljke crijeva.

eSafe sigurnosne spojnice prema ISO standardima 4414 i EN 983. Najprije se rasterećuje od tlaka, a u drugom koraku se odspaja (bez naglog trzaja). Novo i poboljšano jednoručno rukovanje.

Pneumatske **čelične spojnice** imaju mnogo prednosti u usporedbi sa standardnim spojnica od mjedi:

- **Jednostavno jednoručno rukovanje s malom silom spajanja.**
- **Visoka stopa protoka uslijed najmanjih gubitaka tlaka.**
- **Dugotrajnost zbog površinske obrade i kaljenih komponenti s uskim tolerancijama izrade.**
- **Ekonomičnost – vrijeme amortizacije iznosi najviše 2 godine.**

Protok: 2250 L/min, maksimalni radni tlak 16 bar.

Upotreba:

Za povećanje učinka, poboljšanje ekonomičnosti i povećanje sigurnosti industrijskih pneumatskih sustava.

Napomena:

CEJN-Serija 320 odgovara Eurostandardu 7.6 (Ø nazivnog 7,6 mm, Euro-profil) i kompatibilna je sa svim tekućim sustavima.

Tehnički opis

Crijevni priključak unutarnji Ø (nazivna širina)	8 mm
--	------

List s podacima

Vrsta proizvoda

Spojka