

Garant**APMT 133508 TR, HB7520, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215381 UNI
GTIN	4045197601377
Razred artikla	21A

Opis**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\text{maks}} = 6$ mm.

Kutni radijus: 0,8 mm

Tehnički opis

Tip	UNI
Kutni radijus	0,8 mm
Serijski broj	Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APMT 133508 TR
Vrsta	HB7520
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	330 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	290 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	250 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	M
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		