

## Produžni kablovi, 250 V, tip: 10N



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081182 10N
GTIN	4003644009312
Razred artikla	08B

### Opis

#### Izvedba:

**Odobreno za upotrebu na otvorenom i u vlažnim prostorima (IP44).** Otporan na ulje, benzin, UV-zrake.

**Kabel od neoprenske gume** s gumenim utikačem i spojkom zaštićenom od prskanja vode.

#### Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela s  $\varnothing > 1$  mm, ali alate i žice treba držati podalje.

### Tehnički opis

Struktura kabla	3G1,5
Tip	10N
Duljina kabla	10 m
Razred kabla	H07RN-F
Materijal kabla	Neopren
otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode	Kategorija 2 (K2) prema BGI-u

IP-klasa zaštite	IP 44
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta utikača, ulaz	F
Atribut imena proizvoda	250 V
Mrežni napon	250 V
Vrsta proizvoda	Produžni kabel

## Pribor

Sustav vješanja kabela CableFix tip L	081191 L
Sustav vješanja kabela CableFix tip S	081191 S
Sustav vješanja kabela CableFix tip XL	081191 XL