

Garant**APMT 180504 SR, HB7520, tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215231 ST1400
GTIN	4045197673480
Razred artikla	21A

Opis**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\text{maks}} = 9$ mm.

Kutni radijus: 0,4 mm

Posmak f_z po zubu: 0,25 mm

Tehnički opis

Tip	ST1400
Posmak f_z po zubu	0,25 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Serijski naziv	Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APMT 180504 SR
Vrsta	HB7520
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		