

Garant**APMT 133504 ER, HB7630, tip: INOX****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 215350 INOX |
| GTIN | 4045197601278 |
| Razred artikla | 21A |

Opis**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p,max} = 6$ mm.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Tip | INOX |
| Posmak f_z po zubu | 0,18 mm |
| Kutni radijus | 0,4 mm |
| Serija | Softcut® |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APMT 133504 ER |
| Vrsta | HB7630 |
| Rezni materijal | HM |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 170 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno | 130 m/min | M |
| mokro maksimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno | | |