

**Garant****HiPer-Drill tijelo svrdla, 3×D, Ø DC: 31 mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 231605 31     |
| GTIN           | 4045197602923 |
| Razred artikla | 21S           |

**Opis****Izvedba:**

- **Izvrсни pomaci i maksimalan učinak zahvaljujući optimalno prilagođenoj geometriji i materijalima.**
- **Točno pozicioniranje uložaka oštrica zahvaljujući prizmatičnom dosjedu pločica i siguran napon zahvaljujući središnjem bušenju.**
- **Visoka točnost rotacije u montiranom stanju. (Za rupe do točnosti IT9)**
- **Potpora drške za optimalnu stabilnost kod uporabe.**

**Upotreba:**

Za rotacijsku i stacionarnu primjenu. Za rupe do točnosti IT9.

**Napomena:**

Stezni vijak potrebno je zamijeniti kod svake pete izmjene pločice.

Ostale dimenzije do Ø od 50,99 mm dostupne na upit.

Za optimalnu rotaciju stezati u hidrauličkoj steznoj glavi (npr. br. 302026 vel. 20).<br>Svrđlo uvijek stegnite što je kraće moguće za postizanje optimalne stabilnosti.

**Tehnički opis**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Korisna duljina L <sub>1</sub> | 96 mm                |
| Ø drške D <sub>s</sub>         | 32 mm                |
| Ø područja D <sub>c</sub>      | 31 - 31,99 mm        |
| Stezni vijak                   | 231999 20IP (7,5 Nm) |
| Duljina drške L <sub>s</sub>   | 60 mm                |
| Seriya                         | HiPer-Drill          |

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Broj oštrica Z     | 2                              |
| Ukupna duljina L   | 201 mm                         |
| izvedba            | 3xD                            |
| Drška              | ISO 9766                       |
| Primjena bušilice  | uvjetovano ukošeni izlaz       |
| Primjena bušilice  | uvjetovano paketno bušenje     |
| Primjena bušilice  | uvjetovano koso bušenje        |
| Primjena bušilice  | uvjetovano poprečno bušenje    |
| Unutarnje hlađenje | da                             |
| Vrsta proizvoda    | Bušilica za izmjenjive pločice |

## Pribor

|  |             |
|--|-------------|
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP                  | 674252 20IP |
| Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Torx Plus® pritezni vijak tip 20IP   | 231999 20IP |
| Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm  | 659874 50   |
| Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm | 659957 1600 |