

Garant**Glodača glava 90° za izradu skošenja, HB730, Ø D ± 0,01: 20mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	210390 20
GTIN	4045197523549
Razred artikla	21M

Tehnički opis

Duljina glave l	25 mm
Duljina rezne oštrice L ₂	14,1 mm
Oštrice Ø D	20 mm
maksimalna dubina reza ap maks. u čeliku < 900 N/mm ²	8 mm
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Veličina prihvata	20 mm
Posmak f _z u čeliku < 900 N/mm ²	0,12 mm
maksimalna dubina reza a _{p,maks} kod punih utora	10
Ukupna duljina L	47,2 mm
Broj oštrica Z	3
Serija	TopCut
Vrsta	HB730
Rezni materijal	VHM
Vrh kuta upuštača	90
Standard	Standard proizvođača

Tip	N
Smjer ispostave	horizontalno
Unutarnje hlađenje	ne
Izvedba drške	GARANT TopCut
Vrsta proizvoda	Vijčano glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	210 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	S
GG(G)	prikladno	160 m/min	K
Ulje	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Zrak	prikladno
------	-----------

Pribor

Ključ za montažu tip 16X5	219987 16X5
---------------------------	-------------

Utični adapter za momentni ključ tip 16X5	219986 16X5
---	-------------