

Garant**APMT 133508 ER, HB7630, tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215356 INOX
GTIN	4045197601292
Razred artikla	21A

Opis**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\text{maks}} = 6$ mm.

Tehnički opis

Tip	INOX
Posmak f_z po zubu	0,18 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Serija	Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APMT 133508 ER
Vrsta	HB7630
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	130 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		