

**Garant****HiPer-Drill tijelo svrdla, 5×D, Ø DC: 28mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 231610 28     |
| GTIN           | 4045197603111 |
| Razred artikla | 21S           |

**Opis****Izvedba:**

- Izvrсни pomaci i maksimalan učinak zahvaljujući optimalno prilagođenoj geometriji i materijalima.
- Točno pozicioniranje uložaka oštrica zahvaljujući prizmatičnom dosjedu pločica i siguran napon zahvaljujući središnjem bušenju.
- Visoka točnost rotacije u montiranom stanju. (Za rupe do točnosti IT9)
- Potpora drške za optimalnu stabilnost kod uporabe.

**Upotreba:**

Za rotacijsku i stacionarnu primjenu. Za rupe do točnosti IT9.

**Napomena:**

Stezni vijak potrebno je zamijeniti kod svake pete izmjene pločice.

Ostale dimenzije do Ø od 50,99 mm dostupne na upit.

Za optimalnu rotaciju stezati u hidrauličkoj steznoj glavi (npr. br. 302026 vel. 20).<br>Svrđlo uvijek stegnite što je kraće moguće za postizanje optimalne stabilnosti.

**Tehnički opis**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Ø područja D <sub>c</sub>      | 28 - 28,99 mm         |
| Stezni vijak                   | 231999 15IP1 (5,7 Nm) |
| Korisna duljina L <sub>1</sub> | 145 mm                |
| Ø drške D <sub>s</sub>         | 32 mm                 |
| Duljina drške L <sub>s</sub>   | 60 mm                 |
| Seriya                         | HiPer-Drill           |
| Broj oštrica Z                 | 2                     |

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Ukupna duljina L   | 246 mm                         |
| izvedba            | 5×D                            |
| Drška              | ISO 9766                       |
| Primjena bušilice  | uvjetovano ukošeni izlaz       |
| Primjena bušilice  | uvjetovano paketno bušenje     |
| Primjena bušilice  | uvjetovano koso bušenje        |
| Primjena bušilice  | uvjetovano poprečno bušenje    |
| Unutarnje hlađenje | da                             |
| Vrsta proizvoda    | Bušilica za izmjenjive pločice |

## Pribor

|   |              |
|---|--------------|
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,7 Nm | 211750 5,7   |
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP   | 674252 15IP  |
| Torx Plus® pritezni vijak tip 15IP1                                 | 231999 15IP1 |