

## Garant

### Cilindrični prihvatač, Cilindrična drška, za Ø rezne glave D: 12mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	210550 12
GTIN	4045197521491
Razred artikla	21Z

#### Opis

##### Izvedba:

Precizno brušeni prihvat za glave s navojem GARANT TopCut.

**Koncentričnost sustava  $\leq 10 \mu\text{m}$**  preko kombinacije konusne i ravne površine.

Bez stezne površine (za HSC obradu). **Tolerancija = h6.**

##### Napomena:

**Maksimalna dubina glodanja** =  $L_1 + l$ ; l = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050

– 210410.<br>Ključ za montažu = br. 219987.<br>Nastavak za moment ključ = br.

219986.<br>Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.

#### Tehnički opis

Ø drške $D_s$ h6	16 mm
za Ø rezne glave D	12 mm
Vanjski Ø $d_1$	11,8 mm
preporučeni stezni moment	10 Nm
Ukupna duljina	65 mm
Serijski naziv	TopCut
Prihvatač	Cilindrična drška
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvatač za vijčano glodalo

