

**Garant**
**APET 180508 FR, HU7810, tip: ALU**


### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215208 ALU
GTIN	4045197600905
Razred artikla	21A

### Opis

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p\text{maks}} = 9$  mm.

Kutni radijus: 0,8 mm

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,2 mm

### Tehnički opis

Posmak $f_z$ po zubu	0,2 mm
Tip	ALU
Kutni radijus	0,8 mm
Serijska	Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APET 180508 FR
Vrsta	HU7810
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij, plastični materijali	prikladno	600 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	500 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	400 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		