

Garant**NC zabušivač, 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 12mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 210400 12 |
| GTIN | 4045197557544 |
| Razred artikla | 21M |

Tehnički opis

| | |
|---|-------------------------------------|
| Duljina rezne oštrice L ₂ | 6 mm |
| Duljina glave l | 16 mm |
| Rezna glava Ø D | 12 mm |
| Posmak f u čeliku < 900 N/mm ² | 0,6 mm/okr |
| Veličina prihvata | 12 mm |
| Serija | TopCut |
| Vrsta | HB730 |
| Rezni materijal | VHM |
| Standard | Standard proizvođača |
| Tip | N |
| Broj oštrica Z | 2 |
| Kut vrha | 90 stupanj |
| Drška | GARANT TopCut |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje i navrtanje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 210 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 170 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 150 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno | 130 m/min | P |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 110 m/min | P |
| Čelik < 55 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | 50 m/min | H |
| Čelik < 60 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | 40 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 80 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 50 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 80 m/min | S |
| GG(G) | prikladno | 160 m/min | K |
| Ulje | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| mokro minimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Zrak | prikladno | | |

Pribor

Utični adapter za momentni ključ tip 10X4

219986 10X4

Ključ za montažu tip 10X4

219987 10X4

