

Garant**APET 180508 FR s dijamantnom prevlakom, HB7810, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215214 ALU
GTIN	4045197600929
Razred artikla	21B

Opis**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\text{maks}} = 9$ mm.

Kutni radijus: 0,8 mm

Posmak f_z po zubu: 0,2 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,2 mm
Tip	ALU
Kutni radijus	0,8 mm
Serija	Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APET 180508 FR
Vrsta	HB7810
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	600 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	600 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	550 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		