

**Garant****NC zabušivač, 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	210400 16
GTIN	4045197557551
Razred artikla	21M

**Tehnički opis**

Duljina glave l	20 mm
Rezna glava Ø D	16 mm
Duljina rezne oštrice L <sub>2</sub>	8 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm/okr
Veličina prihvata	16 mm
Serija	TopCut
Vrsta	HB730
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	N
Broj oštrica Z	2
Kut vrha	90 stupanj
Drška	GARANT TopCut
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Rezni umetak za bušenje i navrtanje

## Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	210 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	S
GG(G)	prikladno	160 m/min	K
Ulje	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno		

## Pribor

Ključ za montažu tip 13X4

219987 13X4

Utični adapter za momentni ključ tip 13X4

219986 13X4

