

Garant

Cilindrični prihvatač, Cilindrična drška, za Ø rezne glave D: 20mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	210550 20
GTIN	4045197522610
Razred artikla	21Z

Opis

Izvedba:

Precizno brušeni prihvat za glave s navojem GARANT TopCut.

Koncentričnost sustava $\leq 10 \mu\text{m}$ preko kombinacije konusne i ravne površine.

Bez stezne površine (za HSC obradu). **Tolerancija = h6.**

Napomena:

Maksimalna dubina glodanja = $L_1 + l$; l = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050

– 210410.
 Ključ za montažu = br. 219987.
 Nastavak za moment ključ = br.

219986.
 Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.

Tehnički opis

Ø drške D_s h6	25 mm
Vanjski Ø d_1	19,8 mm
za Ø rezne glave D	20 mm
preporučeni stezni moment	25 Nm
Ukupna duljina	70 mm
Serijski naziv	TopCut
Prihvatač	Cilindrična drška
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvatač za vijčano glodalo

