

Garant GRIDLINE

**Ormar za alat u kompletu s ladicama 75 kg, 26×20G, visina mm / broj ladica: 800/6B****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	930605 800/6B
GTIN	4067263100645
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Potpuno opremljen ormar za alat u 30×24G, s ladicama 26×20G. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

**Napomena:**

Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus.

**Tehnički opis**

Korisna visina	700 mm
Korisna površina za ladice	700 mm
Korisna širina ladica u G	26
Korisna površina ladice u G	26×20

Korisna dubina ladica	500 mm
Broj vrata	0
Korisna dubina ladica u G	20
Podkonstrukcija ispod radnog mjesta podesivog po visini	ne
Dubina	600 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna širina ladica	650 mm
Broj ladica	6
Visina	800 mm
Broj izvlačnih polica	0
širina	750 mm
Težina	105 kg
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	26x20G
Vrsta proizvoda	Ormar za alat