

Garant GRIDLINE

**Ormar za alat u kompletu s ladicama 75 kg, 36×20G, visina mm / broj ladica: 1500/12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	930705 1500/12
GTIN	4067263100720
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Potpuno opremljen ormar za alat u 40×24G, s ladicama 36×20G. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

**Napomena:**

Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus.

**Tehnički opis**

Visina	1500 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
Broj izvlačnih polica	0
Korisna dubina ladica u G	20

Korisna površina za ladice	1400 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna površina ladice u G	36×20
Dubina	600 mm
Korisna širina ladica u G	36
Težina	246 kg
Broj ladica	12
Podkonstrukcija ispod radnog mjesta podesivog po visini	ne
Broj vrata	0
Korisna visina	1400 mm
Korisna širina ladica	900 mm
širina	1000 mm
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	36×20G
Vrsta proizvoda	Ormar za alat