

Garant GRIDLINE

Ormar za alat u kompletu s ladicama 75 kg, 26×24G, visina mm / broj ladica: 800/7A**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931105 800/7A
GTIN	4067263091653
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Potpuno opremljen ormar za alat u 30×28G, s ladicama 26×24G. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus.

Tehnički opis

Korisna dubina ladica u G	24
Broj vrata	0
Dubina	700 mm
Visina	800 mm

Korisna površina ladice u G	26x24
Korisna dubina ladica	600 mm
Korisna širina ladica	650 mm
Broj ladica	7
Podkonstrukcija ispod radnog mjesta podesivog po visini	ne
širina	750 mm
ComfortClose	ne
Užljebljeni gumeni umetci s trostranim zaštitnim rubom	ne
Težina	136 kg
Korisna visina	700 mm
Broj izvlačnih polica	0
Korisna površina za ladice	700 mm
Korisna širina ladica u G	26
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	26x24G
Vrsta proizvoda	Ormar za alat