

Garant GRIDLINE

Ormar za alat u kompletu s ladicama 75 kg, 26×24G, visina mm / broj ladica: 1000/8B**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931105 1000/8B
GTIN	4067263091684
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Potpuno opremljen ormar za alat u 30×28G, s ladicama 26×24G. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus.

Tehnički opis

širina	750 mm
Korisna širina ladica	650 mm
Korisna širina ladica u G	26
Korisna dubina ladica	600 mm

Dubina	700 mm
Broj izvlačnih polica	0
Korisna dubina ladica u G	24
Visina	1000 mm
Užljebljeni gumeni umetci s trostranim zaštitnim rubom	ne
Korisna površina ladice u G	26×24
Broj vrata	0
Težina	159 kg
Broj ladica	8
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
ComfortClose	ne
Korisna površina za ladice	900 mm
Korisna visina	900 mm
Podkonstrukcija ispod radnog mjesta podesivog po visini	ne
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	26×24G
Vrsta proizvoda	Ormar za alat