

Garant GRIDLINE

## Ormar za alat u kompletu s ladicama 75 kg, 26×24G, visina mm / broj ladica: 1500/17



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	931105 1500/17
GTIN	4067263100928
Razred artikla	9GK

### Opis

#### Izvedba:

Potpuno opremljen ormar za alat u 30×28G, s ladicama 26×24G. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

#### Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

#### Napomena:

Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus.

### Tehnički opis

Korisna površina ladice u G	26×24
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Dubina	700 mm

Broj ladica	17
Užljebljeni gumeni umetci s trostranim zaštitnim rubom	ne
Broj vrata	0
Korisna širina ladica u G	26
Težina	269 kg
ComfortClose	ne
Korisna dubina ladica u G	24
Podkonstrukcija ispod radnog mjesta podesivog po visini	ne
Korisna površina za ladice	1400 mm
širina	750 mm
Broj izvlačnih polica	0
Visina	1500 mm
Korisna širina ladica	650 mm
Korisna dubina ladica	600 mm
Korisna visina	1400 mm
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	26x24G
Vrsta proizvoda	Ormar za alat