

Garant GRIDLINE

Ormar za alat u kompletu s ladicama 200 kg, 36×24G, visina mm / broj ladica: 900/7A**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931315 900/7A
GTIN	4067263101055
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Potpuno opremljen ormar za alat u 40×28G, s ladicama 36×24G. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Ladica **od 50 mm s 75 kg** nosivosti. Ladica **od 75 mm s 200 kg** nosivosti.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus.

Tehnički opis

Broj vrata	0
Korisna dubina ladica	600 mm
Visina	900 mm

Korisna visina	800 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Težina	169 kg
Korisna dubina ladica u G	24
širina	1000 mm
Broj izvlačnih polica	0
Korisna širina ladica	900 mm
Podkonstrukcija ispod radnog mjesta podesivog po visini	ne
Korisna površina ladice u G	36×24
Dubina	700 mm
Broj ladica	7
Korisna površina za ladice	800 mm
Korisna širina ladica u G	36
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	200 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	36×24G
Vrsta proizvoda	Ormar za alat