

Garant GRIDLINE

Montažna kolica s ladicama 75 kg, 26×24G, visina mm / broj ladica: 685/4A**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931145 685/4A
GTIN	4067263101093
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:****U kompletu s ladicama 26×24G.**

Montažna kolica u izvedbi 30×28G s po 2 fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, Ø 125mm, obložena poliuretanom, zakretni kotačići mogu se zakočiti. S rubom protiv kotrljanja na 4 strane, umetkom od rebraste gume i 2K Haptoprene pomičnim ručkama. Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Korpus s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm).

Sa **sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječava otvaranje ladica tijekom transporta. Nužno za sva montažna kolica.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Tehnički opis

Korisna površina za ladice	400 mm
Visina	685 mm

s trakom na odmatanje	da
širina	750 mm
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Broj izvlačnih polica	0
Korisna visina	400 mm
Bez ostavljanja tragova	da
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Korisna širina ladica u G	26
Korisna širina ladica	650 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Korisna površina ladice u G	26×24
Kućište ladice, korisna visina	400 mm
Dubina	700 mm
Kućište ladice, visina	500 mm
Kućište je gore otvoreno	ne
Korisna dubina ladica	600 mm
ComfortClose	ne
Broj ladica	4
maksimalna nosivost	600 kg
Korisna dubina ladica u G	24
Ø kotača	125 mm
Težina	102 kg
Broj vrata	0
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm

Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	26x24G
Vrsta proizvoda	Montažna kolica

Pribor

Vodilica ladice(par) Nosivost 75 kg	939901 75
-------------------------------------	-----------