

Garant GRIDLINE

Montažna kolica s ladicama 75 kg, 20×20G, visina mm / broj ladicama: 685/4A**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	930515 685/4A
GTIN	4067263101086
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:****U kompletu s ladicama 20×20G.**

Kolica za montažu u izvedbi 24×24G s po 2 fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, Ø 125 mm, s oblogom od poliuretana, zakretni kotačići mogu se blokirati. S rubom protiv kotrljanja na 4 strane, užljebljenom gumenom prostirkom i dvokomponentnim pomičnim ručkama Haptoprene. Osigurač izvlačenja zasebnih ladicama sprječava istodobno otvaranje više ladicama. Kućište s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave sa zatikom.

100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladicama 75mm).

Sa **sustavom otključavanja pojedinačnih ladicama jednom rukom** sprječava otvaranje ladicama tijekom transporta. Nužno za sva montažna kolica.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladicama svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladicama antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladicama ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Tehnički opis

Korisna površina ladicama u G	20×20
s trakom na odmatanje	da

Broj vrata	0
Korisna dubina ladica u G	20
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Korisna površina za ladice	400 mm
Korisna visina	400 mm
Težina	76 kg
Bez ostavljanja tragova	da
Kućište ladice, visina	500 mm
Broj izvlačnih polica	0
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Kućište je gore otvoreno	ne
Korisna širina ladica	500 mm
Dubina	600 mm
Kućište ladice, korisna visina	400 mm
Broj ladica	4
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Ø kotača	125 mm
maksimalna nosivost	600 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Korisna širina ladica u G	20
širina	600 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
ComfortClose	ne
Visina	685 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm

Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20x20G
Vrsta proizvoda	Montažna kolica