


Garant**Osnovni modul centrične stega Xtric, tip: 125XSA****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	363000 125XSA
GTIN	4067263098799
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

- **Vrlo dobra pristupačnost i savršena simetričnost.**
- **U potpunosti kaljeno s fino glodanom donjom stranom.**
- **Stega za sirove i gotove dijelove s najminimalnijim otpacima čeljusti/obratka.**
- **Savršeno centrično stegnuto s pomoću postavke centriranja.**
- **Okretanjem čeljusti moguće je promijeniti stezno područje.**

Upotreba:

Idealno za 5-osnu obradu. Centrično stezanje.

Odgovara:

Čeljusti br. 363010 – 363045.

Dio isporuke:

osnovni dio / osnovno tijelo, Vreteno, vretenaste matice i četiri Stezni vijak prikladne za Konzola za stege za automatizaciju no. 360164 XP80Z.

Dodatni pribor:

Momentni ključ br. 656050, Nastavak za nasadni ključ br. 642229 13, stanica za sastavljanje br. 358595 80.

Napomena:

Pogodan za GARANT automatizacijski sustav TurnTable u kombinaciji sa / za konzolu za stege za automatizaciju br. 360164 XP80Z. Odgovarajuće nasadne čeljusti br. 363010 – 363045 nisu sadržane u opsegu isporuke. Situacija stezanja S2 nastaje zbog okretanja čeljusti.

Tehnički opis

Težina	10,6 kg
maksimalna sila stezanja	32 kN
Dimenzije širine ključa	13 mm
Dimenzije širine ključa	5 mm
B	125 mm
L	186 mm
maskimalan okretni moment	132 Nm
Izvedba	Stezni sistem s nultom točkom
Visina H	54 mm
Kalibar	80 mm
Šifra boje	Xtric 125
Vrsta proizvoda	Strojni škripac