

Garant**HiPer-Drill tijelo svrdla, 1,5×D, Ø DC: 27mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 231600 27 |
| GTIN | 4045197602664 |
| Razred artikla | 21S |

Opis**Izvedba:**

- **Izvrсни pomaci i maksimalan učinak zahvaljujući optimalno prilagođenoj geometriji i materijalima.**
- **Točno pozicioniranje uložaka oštrica zahvaljujući prizmatičnom dosjedu pločica i siguran napon zahvaljujući središnjem bušenju.**
- **Visoka točnost rotacije u montiranom stanju. (Za rupe do točnosti IT9)**
- **Potporna drške za optimalnu stabilnost kod uporabe.**

Upotreba:

Za rotacijsku i stacionarnu primjenu. Za rupe do točnosti IT9.

Napomena:

Stezni vijak potrebno je zamijeniti kod svake pete izmjene pločice.

Ostale dimenzije do Ø od 50,99 mm dostupne na upit.

Za optimalnu rotaciju stezati u hidrauličkoj steznoj glavi (npr. br. 302026 vel. 20).
Svrđlo uvijek stegnite što je kraće moguće za postizanje optimalne stabilnosti.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Korisna duljina L ₁ | 42 mm |
| Ø drške D _s | 32 mm |
| Stezni vijak | 231999 10IP (3,3 Nm) |
| Ø područja D _c | 27 - 27,99 mm |
| Duljina drške L _s | 60 mm |
| Seriya | HiPer-Drill |

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Broj oštrica Z | 2 |
| Ukupna duljina L | 142 mm |
| izvedba | 1,5×D |
| Drška | ISO 9766 |
| Primjena bušilice | uvjetovano ukošeni izlaz |
| Primjena bušilice | uvjetovano paketno bušenje |
| Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje |
| Primjena bušilice | uvjetovano poprečno bušenje |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Torx Plus® pritezni vijak tip 15IP | 231999 15IP |
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP | 674252 15IP |
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,0 Nm | 211750 5,0 |