



ISCAR SUMOCHAM tijelo svrdla Weldonschaft DCN A, 3xD, veličina: 14,5



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 231705 14,5 |
| GTIN | 7291075290929 |
| Razred artikla | 23K |

Opis

Izvedba:

SUMOCHAM sustav bušenja s izmjenjivom glavom za **visoko učinkovitu obradu provrta** s izmjenjivim oštricama. **Jedinstveni stezni mehanizam** za udobno pričvršćivanje umetka za rezanje bez dodatnog steznog vijka. **Svestrana upotreba materijala** zahvaljujući opsežnom izboru umetaka za rezanje. **Optimalna stabilnost alata** s uvijenim kanalima za hlađenje za **visoku koncentričnost i najmanji mogući aksijalni opseg** bušotine. **Dostupne druge izvedbe:** tijelo svrdla s okruglom drškom, tijelo svrdla za obradu skošenja na provrtima pri pričvršćivanju prstena, tijelo svrdla posebno za upotrebu u viševretenim, kliznim i proizvodnim tokarilicama.

Razred tolerancije: IT8-IT9, točnost koncentričnosti: 0,03 mm.

Upotreba:

S umetcima za rezanje **br. 231740 – 231790**.

Dio isporuke:

Osnovni dio uklj. ključ za montažu za umetke za rezanje.

Napomena:

- **U osnovi odaberite strategiju sa srednjim brzinama rezanja i velikim posmacima.**
- **Nema brzog hoda niti rotacije vretena u smjeru suprotnom od kazaljke na satu prilikom uvlačenja.**
- **Bušenje konveksnih / konkavnih površina: Potreban je polumjer zakrivljenosti $> 15 \times D_C$, smanjite brzinu dovoda do 50 %.**
- **Za križne rupe, najveći dopušteni promjer je 1/4 nazivnog promjera D_C .**
- **Bušenje snopa zahtijeva stabilne uvjete, smanjujući razmake između dijelova obratka.**
- **Kutni ulaz i izlaz iz rupe do 7° nagiba sa smanjenim posmakom (otprilike 20 – 30 %).**
- **Konvencija imenovanja: DCN [veličina]-[L₁]-[ØD_s]A-[L/D]**

Primjeri:

Br. 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D

Br. 231705 6 DCN 060-018-12A-3D

Tehnički opis

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Duljina drške L_s | 48 mm |
| Broj oštrica Z | 2 |
| Serijska | SUMOCHAM |
| \varnothing područja D_c | 14,5 - 14,9 mm |
| \varnothing drške D_s | 16 mm |
| Korisna duljina L_1 | 44 mm |
| Iscar – oznaka artikla | DCN 145-044-16A-3D |
| Oznaka proizvođača | DCN 145-044-16A-3D |
| izvedba | 3xD |
| Drška | ISO 9766 |
| Primjena bušilice | konveksan |
| Primjena bušilice | Poprečno bušenje |
| Primjena bušilice | konkavno |
| Primjena bušilice | Bušenje u paketu |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |