

## HEDI

### Kolut za namatanje, plastika, tip: 25V



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081125 25V
GTIN	4003644013258
Razred artikla	08B

#### Opis

##### Izvedba:

Hedi® označava kvalitetu metalica za kabele „Made in Germany“ i dugi vijek trajanja. Tijelo metalice posebno je dizajnirano za optimalno vođenje kabela. Integrirana sklopka za zaustavljanje rotacije sprječava slučajno okretanje. Sve metalice kabela opremljene su prekidačima za termalno isključivanje. Za uporabu u suhom okružju.

##### Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s  $\varnothing < 12$  mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

IP-klasa zaštite: IP 20

Nazivna snaga, odrolano: 3500 (16 A) W

Razred kabla: H05VV-F

Struktura kabla: 3G1,5

Materijal kabla: PVC crveni

Duljina kabela: 25 m

Broj utičnica: 4

#### Tehnički opis

Struktura kabla	3G1,5
-----------------	-------

Materijal kabla	PVC crveni
Tip	25V
Duljina kabla	25 m
Mrežni napon	250 V
Nazivna snaga, odrolano	3500 (16 A) W
Razred kabla	H05VV-F
IP-klasa zaštite	IP 20
Broj utičnica	4
Materijal za kućišta	Plastika
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Dostupan sustav za dijagnostiku	ne
Vrsta proizvoda	Motalica za kabele