

## Garant

### Cilindrični priхват, Cilindrična drška, za Ø rezne glave D: 25mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	210550 25
GTIN	4045197522627
Razred artikla	21Z

#### Opis

##### Izvedba:

Precizno brušeni prihvat za glave s navojem GARANT TopCut.

**Koncentričnost sustava  $\leq 10 \mu\text{m}$**  preko kombinacije konusne i ravne površine.

Bez stezne površine (za HSC obradu). **Tolerancija = h6.**

##### Napomena:

**Maksimalna dubina glodanja** =  $L_1 + l$ ; l = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050

– 210410.<br>Ključ za montažu = br. 219987.<br>Nastavak za moment ključ = br.

219986.<br>Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.

#### Tehnički opis

Vanjski Ø d <sub>1</sub>	24,8 mm
za Ø rezne glave D	25 mm
Ø drške D <sub>s</sub> h6	25 mm
preporučeni stezni moment	35 Nm
Ukupna duljina	70 mm
Seriya	TopCut
Prihvat	Cilindrična drška
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo

