

**ISCAR SUMOCHAM tijelo svrdla Weldonschaft DCN A, 1,5×D, veličina: 28****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 231702 28 |
| GTIN | 7291075290646 |
| Razred artikla | 23K |

Opis**Izvedba:**

SUMOCHAM sustav bušenja s izmjenjivom glavom za visoko učinkovitu obradu provrta s izmjenjivim glavama. Jedinstveni stezni mehanizam za pričvršćivanje rezne glave bez dodatnog steznog vijka. Svestrana upotreba materijala zahvaljujući opsežnom izboru reznih glava. Optimalna stabilnost alata s kanalima za hlađenje za visoku koncentričnost i najmanji mogući aksijalni opseg rupe. Dostupne druge izvedbe: tijelo svrdla s okruglom drškom, tijelo svrdla za obradu skošenja na provrtima pri pričvršćivanju prstena, tijelo svrdla posebno za upotrebu u viševretenim, kliznim i proizvodnim tokarilicama.

Razred tolerancije: IT8-IT9, točnost koncentričnosti: 0,03 mm.

Upotreba:

S reznim glavama **br. 231740 – 231790.**

Dio isporuke:

Osnovni dio uklj. ključ za montažu za rezne glave.

Napomena:

- **U osnovi odaberite strategiju sa srednjim brzinama rezanja i velikim posmacima.**
- **Nema brzog hoda niti rotacije vretena u smjeru suprotnom od kazaljke na satu prilikom uvlačenja.**
- **Bušenje konveksnih / konkavnih površina: Potreban je polumjer zakrivljenosti $> 15 \times D_c$, smanjite brzinu dovoda do 50 %.**
- **Za križne rupe, najveći dopušteni promjer je 1/4 nazivnog promjera D_c .**
- **Bušenje više slojeva zahtijeva stabilne uvjete, smanjujući razmake između dijelova obratka.**
- **Kutni ulaz i izlaz iz rupe do 7° nagiba sa smanjenim posmakom (otprilike 20 – 30 %).**
- **Konvencija imenovanja: DCN [veličina]-[L₁]-[ØD_s]A-[L/D]**

Primjeri:

Br. 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D

Br. 231705 6 DCN 060-018-12A-3D

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj oštrica Z | 2 |
| Korisna duljina L ₁ | 42 mm |
| Duljina drške L _s | 60 mm |
| Ø područja D _c | 28 - 28,9 mm |
| Ø drške D _s | 32 mm |
| Serijski naziv | SUMOCHAM |
| Iscar – oznaka artikla | DCN 280-042-32A-1.5D |
| Oznaka proizvođača | DCN 280-042-32A-1.5D |
| Izvedba | 1,5xD |
| Drška | ISO 9766 |
| Primjena bušilice | konkavno |
| Primjena bušilice | Bušenje u paketu |
| Primjena bušilice | konveksan |
| Primjena bušilice | Poprečno bušenje |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |