

Garant

GARANT Softcut® kutna glodača glava 90° MTC, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 16/2mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215560 16/2
GTIN	4045197408907
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Precizna glodača glava s nejednakom podjelom oštrica za vrlo miran rad, vrhunsku preciznost i visoku učinkovitost. **Nova generacija** visokoučinkovitih glodačkih glava s izmjenjivim reznim pločicama **s geometrijom za smanjenje sile rezanja za MTC primjenu** kod **obrade u nestabilnim uvjetima** ili **kod vretena male snage**.

Upotreba:

Za kutno glodanje s velikim dubinama, također u puni materijal. Univerzalna primjena u svim čeličnim materijalima, kao i u čelicima otpornim na koroziju i kiselinu.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Napomena:

Prilikom korištenja izmjenjivih reznih pločica debljine preko 2 mm ležište se mora prilagoditi. GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

Ø drške D _s h6	16 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	85 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1335..
Duljina izboja L ₁	37 mm
Ø reza D _c	16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219825 (8IP; 2,2 Nm)

Broj oštrica Z	2
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	10,5 mm
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	30 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	29 mm
Interpolacija a_p	1,2 mm
Kut uranjanja α_{maks}	1,64 stupanj
Serija	Softcut®
$\varnothing D_3$	13 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Ramping
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Kutno glodanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219825
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP