

**Garant****APMT 133516 ER, HB7730, tip: GG****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215371 GG
GTIN	4045197673640
Razred artikla	21A

**Opis****Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p\text{maks}} = 6$  mm.

Kutni radijus: 1,6 mm

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,18 mm

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ po zubu	0,18 mm
Tip	GG
Kutni radijus	1,6 mm
Serijska	Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APMT 133516 ER
Vrsta	HB7730
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
GG(G)	prikladno	250 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		