

## USB adapter za punjenje, tip: 2



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081149 2
GTIN	4008496066162
Razred artikla	08C

### Opis

#### Izvedba:

- **Ukupna izlazna snaga: 38 W za optimizirano i brzo punjenje**
- **Najnovija GN tehnologija**
- **Tehnološki trend: Power Delivery i Quick Charge tehnologije za brzo i inteligentno punjenje**
- **AC ulaz: 100-240 V ~ 1,0 A 50-60 Hz**
- **1x USB priključak tipa C: 5 V/ 3 A; 9 V/2,22 A; 12 V/1,67 A (maks. 20 W)**
- **1X USB A QC priključak: 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A (maks. 18 W)**
- **Istovremeno punjenje do 2 uređaja**
- **Izuzetno lagan, vrlo praktičan i kompaktan**
- **Moderan i kvalitetan dizajn**
- **Zajamčena i dokazana VARTA kvaliteta**

### Tehnički opis

Broj mjesta za punjenje za USB	2
Nazivni napon	100 - 240 V
Duljina	80 mm

## List s podacima

Visina	195 mm
Mrežna frekvencija	50 - 60 Hz
Maksimalni broj mjesta za utovar	2
širina	35 mm
Oznaka proizvođača	VARTA Speed Charger 38 W
Vrsta proizvoda	Punjač