

**Garant****Pločasto glodalo s vijencem širina ap 5 mm, Ø D: 63mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218562 63
GTIN	4045197462428
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Pločasto glodalo od specijalnog robusnog čelika za smanjenje vibracija.

**Upotreba:**

Za glodanje utora i žljebova. Može se koristiti za ravne ili neravne baze utora.

**Zamjenski dio:**

Br. 219949 (TX9; 2,0 Nm).

**Napomena:**

GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s oštricom br. **674252 vel. IP9**.

Može se nabaviti pločasto glodalo do Ø D = 200 mm.

**Tehnički opis**

Duljina vijenca L <sub>1</sub>	15 mm
Ø prihvatne rupe	22 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SNHX
maksimalna dubina reza a <sub>p maks</sub>	10,5 mm

učinkovit broj oštrica $Z_{\text{eff}}$	4
Ø reza $D_c$	63 mm
Vijenac Ø $d_1$	40 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	8
Izvedba drške	s rupom
Unutarnje hlađenje	ne
Izmjena alata	PowerCard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SN.. 1103
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219949
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP