

# Yale

Omča, ljubičasta 1.000 kg, korisna duljina: 2m



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086140 2
GTIN	4025092360432
Razred artikla	08Z

## Opis

### Izvedba:

Iznimno otporne bešavne trake (EN 1492-2), jednoslojne s iznimnom otpornošću na trošenje.

### Upotreba:

Za podizanje i prijenos komponenti.

### Napomena:

Mogućnost isporuke do sljedećih nosivosti: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).

## Tehnički opis

Duljina obujma	4 m
Duljina mjerenja	2 m
Širina omče	46 mm
Nosivi teret jednostruko izravno WLL	1000 kg
Nosivi teret jednostruko vezano WLL	800 kg
Nosivi teret dvostruko WLL bis 7°	2000 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 7° – 45°	1400 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 45° – 60°	1000 kg
Vrsta proizvoda	Okrugla uzica