

Garant**Cilindrični prihvatač, SK 40, za Ø rezne glave D: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	210575 16
GTIN	4045197522825
Razred artikla	21Z

Opis**Izvedba:**

Precizno brušeni prihvat za glave s navojem GARANT TopCut.

Koncentričnost sustava $\leq 10 \mu\text{m}$ preko kombinacije konusne i ravne površine.

Napomena:

Maksimalna dubina glodanja = $L_1 + l$; l = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050

– 210410.
 Ključ za montažu = br. 219987.
 Nastavak za moment ključ = br.

219986.
 Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.

Tehnički opis

za Ø rezne glave D	16 mm
Korisna duljina L_1	30 mm
Vanjski Ø d_1	15,8 mm
Duljina izboja A-dimenzija	49 mm
preporučeni stezni moment	15 Nm
Veličina prihvata	40 mm
Serija	TopCut
Prihvatač	SK 40
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Prihvat za vijčano glodalo